

Z135218  
 DATAPRIMER  
 Flacone da 30 ml

Dataprimer è un unico trattamento (primer+attivatore) da utilizzare con il nostro adesivo vetri Z135160. Dataprimer è stato prodotto secondo le normative ISO 9001/14001.

### Caratteristiche

Dataprimer può essere utilizzato su vetro float, vetro, vetro ceramicato, vernici, incapsulamenti in PVC e trattamenti antigraffio su metallo grezzo. È raccomandato un test preliminare di adesione del prodotto sul substrato da utilizzare

### Modo d'uso

La superficie deve essere pulita, priva di polvere, grassi e olii.

La superficie del vetro deve essere trattata precedentemente con l'articolo Z425112.

Applicare una sottile striscia di Dataprimer sulla superficie asciutta e pulita, attendere il completo essiccamento del prodotto (10 min) prima di estrarre il prodotto Z135160, adesivo vetri.

### Dati tecnici

Base	Solventi e resine poliuretaniche in soluzione
Colore	Nero
Densità (DIN 51757 / ISO 2811-1)	1.0 kg/l
Punto d'infiammabilità (DIN 51755 / ISO 13736)	-4°C
Temperatura di applicazione	Da 5°C a 35°C
Temperatura di applicazione	5°C – 35°C
Applicazione raccomandata	Tampone
Tempo di essiccamento	Min. 10 min. / Max. 2 h
Stoccaggio	In scatola chiusa in luogo asciutto e fresco
Durata	9 mesi

### Avvertenze

Se utilizzato su substrati trasparenti o traslucidi come vetro, plastiche, etc., un'adeguata protezione dai raggi UV è obbligatoria.

